

# Einschaltventil MS12N-EM

Teilenummer: 535036

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Betätigungsart	manuell
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Steuerart	direkt
Ventilfunktion	3/2 bistabil
Betriebsdruck	0 bar...20 bar
Überdeckung	positive Überdeckung
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	25000 l/min...32000 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:--]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Befestigungsart	Leitungseinbau mit Zubehör wahlweise:
Einbaulage	beliebig
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Produktgewicht	3900 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1
Steuerluftversorgung	intern
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss