

Vakuummeter FVAM-63-V1/0-G1/4-EN

Teilenummer: 537813

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nenngröße Manometer	63
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Basierend auf Norm	DIN EN 837-1
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Beschichtung
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Anzeigebereich	-1 bar...0 bar -30 inHg...0 inHg
Skala	Doppelskala bar (außen) inch hg (innen) / psi (innen)
Betriebsdruck	-1 bar...0 bar
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Faktor Dauerbelastung	0.75
Faktor Wechselbelastung	0.66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	121 g
Messgenauigkeit Klasse	2,5
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Einschraubzapfen	Messing
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	ABS

Merkmal	Wert
Werkstoff Sichtscheibe	PMMA