

Anschlussleitung NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

Teilenummer: 538225

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	490 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose Sub-D, 25-polig
Elektrischer Anschluss 2	offenes Ende, 25-adrig
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Kabellänge	2.5 m
Leitungseigenschaft	Standard
Min. Kabel-Biegeradius	105 mm
Kabeldurchmesser	10.5 mm
Kabelaufbau	20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ²
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur bei beweglicher Kabelverlegung	-5 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PVC
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Überwurfmutter	PA
Werkstoff Dichtungen	TPE-O