

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-T1

Teilenummer: 538657

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	42 mm
Länge	107.3 mm
Rastermaß	10.5 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	4
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Steuerdruck	0.3 MPa...0.8 MPa 3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	185 g
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Pneumatischer Anschluss 4	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss