

Drehverteiler GF-1/8-2

Teilenummer: 539287

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Nennweite	6 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Normalnenndurchfluss 1.1-2.1	720 l/min
Normalnenndurchfluss 1.2-2.2	1050 l/min
Max. Drehzahl	300 1/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Wasser (flüssig, eisfrei)
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Bei Betrieb mit Wasser 5 µm Filter verwenden Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Max. Axialkraft	100 N
Max. Radialkraft	250 N
Produktgewicht	1770 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Werkstoff Welle	hochlegierter Stahl