

Steckdose MSSD-E-M12

Teilenummer: 539711

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anschlusshäufigkeit	50
Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	11 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gewinkelt, viereckige Bauform, 3-polig, Form C
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...300 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...250 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	6 A
Kabelverschraubung	M12
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 mm...6 mm
Anschlussquerschnitt	0.75 mm ²
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-20 °C...115 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtungen	HNBR