

Anschlussplatte VABS-S4-1S-N14-K2

Teilenummer: 539726

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	26 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Strombelastbarkeit bei 40 °C	2 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Ex-Schutz-Richtlinie (ATEX) nach EU-Niederspannungs-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK EX Vorschriften nach UK RoHS Vorschriften nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Ex-Schutz Zulassung außerhalb der EU	EPL Gc (GB)
Explosionsschutz	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX)
ATEX-Kategorie Gas	II 3G
Ex-Zündschutzart Gas	Ex ec IIC T3 Gc X
Explosionsgruppe Zusammenbau	IIC
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Oberflächentemperatur Zusammenbau	T3
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	302 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung nach ISO 15407-2

Merkmal	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss