

# Reglerplatte VABF-S4-1-R3C2-C-10

Teilenummer: 540158

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                    | Wert                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Baubreite                                  | 26 mm                                                        |
| Basierend auf Norm                         | ISO 15407-2                                                  |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                     |
| Reglerfunktion                             | Ausgangsdruck konstant<br>mit Sekundärentlüftung             |
| Zuwahl Manometer                           | möglich                                                      |
| Betriebsdruck                              | 1 MPa<br>10 bar                                              |
| Druckregelbereich                          | 0.2 MPa...0.85 MPa<br>2 bar...8.5 bar<br>29 psi...123.25 psi |
| Eingangsdruck 1                            | 0.5 bar...10 bar                                             |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                           |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel          |
| Betriebsmedium                             | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium         | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK         | 0 - keine Korrosionsbeanspruchung                            |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B1/B2-L                                            |
| Schutzart                                  | IP65<br>NEMA 4                                               |
| Steuermedium                               | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                       |
| Umgebungstemperatur                        | -5 °C...50 °C                                                |
| Produktgewicht                             | 448 g                                                        |
| Befestigungsart Höhenverkettung            | auf Verkettungsplatte<br>auf Einzelanschlussplatte           |
| Anschluss Manometer                        | mit Halteklammer                                             |
| Werkstoff Bedienteil                       | PA                                                           |
| Werkstoff Reglergehäuse                    | Aluminium-Druckguss                                          |