

Manometer MA-27-25-R1/8

Teilenummer: 541734

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Anzeigebereich	0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Nenngröße Manometer	27
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Konstruktiver Aufbau	Rohrfeder-Manometer
Befestigungsart	Leitungseinbau
Betriebsmedium	Inerte Gase neutrale Flüssigkeiten
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	kein Azetylen kein Sauerstoff
Betriebsdruck	0 MPa...2.5 MPa 0 bar...25 bar 0 psi...362.5 psi
Faktor Wechselbelastung	0.66
Messgenauigkeit Klasse	4
Schutzart	IP43
Mediumtemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Anschlusslage	Rückseite zentrisch
Pneumatischer Anschluss	R1/8
vom Medium berührte Werkstoffe	PA-verstärkt
Werkstoff Einschraubzapfen	PA-verstärkt
Werkstoff Gehäuse	PA
Werkstoff Sichtscheibe	PS
Farbe Gehäuse	schwarz
Produktgewicht	8 g

Merkmal	Wert
Skala	Doppelskala bar (außen) psi (innen)