

Netzanschlussdose NECU-G78G5-C2

Teilenummer: 543107

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61984
Zulassung	c CSA us (OL)
Produktgewicht	50 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose gerade, 7/8", 5-polig
Steckerkodierung	NFPA/T3.5.29 R1-2003
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...250 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...250 V
Strombelastbarkeit	8 A
Stoßspannungsfestigkeit	2.5 kV
Zulässiger Kabeldurchmesser	6 mm...12 mm
Anschlussquerschnitt	1.5 mm ²
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-25 °C...80 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	FPM NBR
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung vergoldet