

# Axialbausatz EAMM-A-D40-57A

Teilenummer: 543154

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	50.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	350 g
Schnittstellencode Aktuator	D40 D40C
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform