

Elektronikmodul VMPA2-FB-EMG-D2-4

Teilenummer: 543334

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Diagnose	Condition Monitoring Drahtbruch pro Ventilspule Kurzschluss Ventile Unterspannung Ventile
Max. Anzahl Ventilplätze	2
Maximale Anzahl Ventilspulen	4
Eigenstromaufnahme bei Lastspannung	23 mA
Eigenstromaufnahme bei Betriebsspannung	8 mA
Nennanzugsstrom je Magnetspule	99 mA bis 24 ms
Nennstrom bei Stromabsenkung	18 mA nach 24 ms
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung (im eingebauten Zustand)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	20 g
Werkstoff Gehäuse	POM
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform