

Multipolknoten VABE-S6-1LT-C-M1-S37

Teilenummer: 543414

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	16 bei bistabilen Ventilen 32 bei monostabilen Ventilen
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	459 g
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	Kabel mit Stecker
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss