

# Kupplung EAMC-30-32-8-8

Teilenummer: 543422

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                   | Wert                   |
|---------------------------|------------------------|
| Aufnahmedurchmesser 1     | 8 mm                   |
| Aufnahmedurchmesser 2     | 8 mm                   |
| Baugröße                  | 30                     |
| Nennlänge                 | 32 mm                  |
| Einbaulage                | beliebig               |
| Max. Drehzahl             | 8000 1/min             |
| LABS-Konformität          | VDMA24364-B2-L         |
| Lagertemperatur           | -25 °C...60 °C         |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 - 95 %               |
| Umgebungstemperatur       | -25 °C...60 °C         |
| Massenträgheitsmoment     | 5.87 kgmm <sup>2</sup> |
| Übertragbares Drehmoment  | 12.5 Nm                |
| Produktgewicht            | 48 g                   |
| Werkstoff-Hinweis         | RoHS konform           |