

# Membran-Lufttrockner LDM1-D-MAXI-300

Teilenummer: 543664

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                            | Wert                                   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Baugröße                                           | Maxi                                   |
| Baureihe                                           | D                                      |
| Einbaulage                                         | senkrecht +/- 5°                       |
| Konstruktiver Aufbau                               | Membrantrockner                        |
| Betriebsdruck                                      | 3 bar...12.5 bar                       |
| Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343) | 300 l/min                              |
| Betriebsmedium                                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:3:1] |
| Druck-Taupunkt-Absenkung                           | 20 K                                   |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK                 | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                                   | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Lagertemperatur                                    | -20 °C...60 °C                         |
| Mediumstemperatur                                  | 2 °C...50 °C                           |
| Umgebungstemperatur                                | 2 °C...50 °C                           |
| Produktgewicht                                     | 1650 g                                 |
| Befestigungsart                                    | mit Zubehör                            |
| Werkstoff Gehäuse                                  | Zink-Druckguss                         |
| Werkstoff Schale                                   | Aluminium-Knetlegierung                |