


Drosselplatte VABF-S2-1-F1B1-C

Teilenummer: 546095

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Baubreite	43 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkeftung	Drosselplatte Abluftdrosselung
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1100 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	220 g
Befestigungsart Höhenverkeftung	auf Verkeftungplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss