Adapter
AD-G1-1NPT-I

Teilenummer: 546546

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	21.4 mm
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0.95 bar...10 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 1	90 Nm
Max. Anziehdrehmoment Pneumatischer Anschluss 2	35 Nm
Produktgewicht	212.68 g
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde G1
Pneumatischer Anschluss 2	Innengewinde 1 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	PVC
Werkstoff Gehäuse	Stahl verzinkt