


# Verteiler FR-8-1/8-BR

Teilenummer: 546749

FESTO



## Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennweite	8.6 mm
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0 bar...16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:...]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Anzahl Abgänge	8
Anzahl Zuleitungen	1
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung