

Anschlussplatte VABS-S2-1S-G38-B-C1

Teilenummer: 546762

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	intern
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Betriebsspannungsbereich AC	110 V
Betriebsspannungsbereich DC	24 V
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Strombelastbarkeit bei 40 °C	2 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4 in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	371 g
Anschlussquerschnitt	0.08 mm²...0.75 mm²
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss