

Adapter
NEFC-M12G5-0.3-U1G5
Teilenummer: 547432

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	einschraubbar
Elektrischer Anschluss	5-polig M12x1 Stecker
Kabellänge	0.3 m
Kabelaufbau	4 x 0,34 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK RoHS Vorschriften
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Werkstoff Gehäuse	ABS
Werkstoff Steckkontakte	Messing, vergoldet