


Schnell-Entlüftungsventil VBQF-U-G18-Q6

Teilenummer: 547532

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Schnellentlüftung
Auswahl Zusatzfunktion	mit Schalldämpfer
Pneumatischer Anschluss 1	QS-6
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	einschraubbar
Normaldurchfluss Entlüftung 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	1300 l/min
Normalnennndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	350 l/min
Betriebsdruck	0.5 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss Zink-Druckguss
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nennweite	5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Reinraumklasse	Klasse 4 nach ISO 14644-1
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Schalldruckpegel	75 dB(A)
Produktgewicht	85.5 g
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR