

# Vakuumsaugdüsen-Patrone VN-10-H

Teilenummer: 547697

**FESTO**



## Datenblatt

| Merkmal                                | Wert                                   |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Nennweite Lavaldüse                    | 0.95 mm                                |
| Einbaulage                             | beliebig                               |
| Ejektorcharakteristik                  | Standard<br>hoher Unterdruck           |
| Betriebsdruck                          | 1 bar...8 bar                          |
| Betriebsdruck für max. Vakuum          | 3.5 bar                                |
| Max. Vakuum                            | 93 %                                   |
| Nennbetriebsdruck                      | 6 bar                                  |
| Max. Saugvolumenstrom gegen Atmosphäre | 21.8 l/min                             |
| Belüftungszeit bei Nennbetriebsdruck   | 1.02 s                                 |
| Betriebsmedium                         | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium     | Geölter Betrieb nicht möglich          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK     | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                       | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mediumtemperatur                       | 0 °C...60 °C                           |
| Umgebungstemperatur                    | 0 °C...60 °C                           |
| Produktgewicht                         | 1.65 g                                 |
| Werkstoff Dichtungen                   | NBR                                    |
| Werkstoff Fangdüse                     | POM                                    |
| Werkstoff Strahldüse                   | Aluminium-Knetlegierung                |