


Abdeckkappe CPX-M-AK-C

Teilenummer: 548753

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	30 mm
Höhe	58 mm
Länge	22 mm
Zulassung	UL94 V0
Produktgewicht	54 g
Schutzart	IP65 IP67 in montiertem Zustand nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Lagertemperatur	-40 °C...70 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Relative Luftfeuchtigkeit	5 - 90 % nicht kondensierend