

# Multipolknoten VABE-S6-LT-C-S6-R5

Teilenummer: 549046

FESTO



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	12 bei monostabilen Ventilen 6 bei bistabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	760 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	6
Elektrische Ansteuerung	Multipol
Elektrischer Anschluss	5-polig M12 Stecker
Werkstoff Deckel	PA
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss