

Deckel VAEM-S6-C-S10-R5

Teilenummer: 549049

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Max. Anzahl Ventilplätze	10 bei bistabilen Ventilen 20 bei monostabilen Ventilen
Max. Summenstrom	10 A
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	230 g
Anzahl elektrische Anschlüsse	10
Elektrischer Anschluss	5-polig M12 Stecker
Werkstoff Gehäuse	PA