

Getriebe EMGA-60-P-G5-SST-57

Teilenummer: 549431

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	57 mm
Verdrehspiel	0.17 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	22 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.078 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	35.2 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	2.3 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	57A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform