Getriebe
EMGA-80-P-G5-SST-87

Teilenummer: 549433



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	87 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	110 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.45 kgcm²
Max. Abtriebsdrehmoment	176 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	6 Nm/arcmin
Produktgewicht	2100 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	87A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform