

Magnetspule MD-2-24VDC-PA

Teilenummer: 549903

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Einschaltdauer	100%
Spulenkennwerte	24 V DC: 6,8 W
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-20 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	0.5 Nm
Produktgewicht	110 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Rändelmutter
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer