

**Magnetspule**  
**MD-2-230VAC-PA**  
Teilenummer: 549905

**FESTO**



**Datenblatt**

| Merkmal                                    | Wert                                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Betätigungsart                             | elektrisch                                                        |
| Einbaulage                                 | beliebig                                                          |
| Einschaltdauer                             | 100%                                                              |
| Leistungsfaktor cos {phi}                  | 0.7                                                               |
| Spulenkennwerte                            | 230 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 14,5 VA, Halteleistung 10,5 VA |
| Zulässige Frequenzschwankungen             | +/- 10 %                                                          |
| Zulässige Spannungsschwankungen            | +/- 10 %                                                          |
| CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)   | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie                                |
| UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung) | nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel               |
| LABS-Konformität                           | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Schutzart                                  | IP65                                                              |
| Umgebungstemperatur                        | -20 °C...50 °C                                                    |
| Max. Anziehdrehmoment Verschraubung        | 0.5 Nm                                                            |
| Produktgewicht                             | 110 g                                                             |
| Elektrischer Anschluss                     | nach DIN EN 175301-803                                            |
| Befestigungsart                            | mit Rändelmutter                                                  |
| Werkstoff-Hinweis                          | RoHS konform                                                      |
| Werkstoff Magnetspule                      | Duroplast<br>Kupfer<br>Stahl                                      |
| Werkstoff Wicklung                         | Kupfer                                                            |