

Magnetspule MH-2-24VDC-PA

Teilenummer: 549906

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
Schaltstellungsanzeige	nein
Min. Anzugszeit	12 ms
Einschaltdauer	100%
Leistungsfaktor $\cos\{\phi\}$	0.7
Spulenkennwerte	24 V DC: 7,9 W
Zulässige Frequenzschwankungen	+/- 10 %
Zulässige Spannungsschwankungen	+/- 10 %
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	IP00 ohne Gerätesteckdose
Umgebungstemperatur	-20 °C...50 °C
Max. Anziehdrehmoment Verschraubung	2 Nm
Produktgewicht	150 g
Elektrischer Anschluss	nach DIN EN 175301-803
Befestigungsart	mit Kontermutter
Werkstoff Magnetspule	Duroplast Kupfer Stahl
Werkstoff Wicklung	Kupfer