


Steckdose MSSD-N

Teilenummer: 550067

FESTO



Datenblatt

Merkmals	Wert
Basierend auf Norm	EN 175301-803
Kabelabgang	gewinkelt
Produktgewicht	30 g
Elektrischer Anschluss 1, Bauform	eckig
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart	Dose
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik	Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern	3
Elektrischer Anschluss 1, Befestigungsart	auf Magnetventil mit Zentralschraube M3
Elektrischer Anschluss 2, Anschlusstechnik	Schraubklemme
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...24 V
Betriebsspannungsbereich AC	0 V...250 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	16 A
Kabelverschraubung	M20x1,5
Kabeldurchmesser	8 mm...10 mm
Leiter-Nennquerschnitt	1.5 mm ²
Schutzart	IP65
Hinweis zur Schutzart	in montiertem Zustand
Umgebungstemperatur	-25 °C...80 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	VMQ