

# Anschlussblock CPE18-3/2-PRS-3/8-2-NPT

Teilenummer: 550619

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert                                   |
|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| Rastermaß                               | 26 mm                                  |
| Einbaulage                              | beliebig                               |
| Max. Anzahl Ventilplätze                | 2                                      |
| Max. Anzahl der Druckzonen              | 2                                      |
| Berstdruck                              | 5 MPa<br>50 bar<br>725 psi             |
| Betriebsdruck                           | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK      | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung     |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Mediumstemperatur                       | 23 °F...122 °F                         |
| Umgebungstemperatur                     | 23 °F...122 °F                         |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 1.5 ft-lbf                             |
| Produktgewicht                          | 9.31 oz                                |
| Befestigungsart Anschlussblock          | mit Durchgangsbohrung                  |
| Befestigungsart Ventil                  | mit Innengewinde                       |
| Pneumatischer Anschluss 1               | 3/8 NPT                                |
| Pneumatischer Anschluss 3               | 3/8 NPT                                |
| Pneumatischer Anschluss 5               | 3/8 NPT                                |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                           |
| Werkstoff Anschlussleiste               | Aluminium-Knetlegierung                |