


Axialbausatz EAMM-A-F28-57A

Teilenummer: 550956

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	7,5 Nm
Produktgewicht	280 g
Schnittstellencode Aktuator	F28
Schnittstellencode Motor In	57A
Werkstoffhinweis	RoHS konform