


# Axialbausatz EAMM-A-E20-40A

Teilenummer: 550961

FESTO

passend für Elektrische Antriebe.



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Lagertemperatur	-25 ... 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	80 g
Schnittstellencode Aktuator	E20
Schnittstellencode Motor In	40A
Werkstoffhinweis	RoHS konform