


Axialbausatz
EAMM-A-D32-55A
Teilenummer: 550979

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	49.2 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm²
Übertragbares Drehmoment	6.5 Nm
Produktgewicht	260 g
Schnittstellencode Aktuator	D32 D32C
Schnittstellencode Motor In	55A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform