


Axialbausatz EAMM-A-D40-70A

Teilenummer: 550981

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Nennlänge	52 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	5.87 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	12.5 Nm
Produktgewicht	410 g
Schnittstellencode Aktuator	D40 D40C
Schnittstellencode Motor In	70A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform