


Motorflansch EAMF-A-28B-40A

Teilenummer: 552163

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	37 g
Schnittstellencode Motor In	40A
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	28B
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform