


Getriebe EMGA-120-P-G3-SAS-140

Teilenummer: 552198

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	120 mm
Flanschgröße Motor	140 mm
Verdrehspiel	0.12 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	6500 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	115 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	2.63 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	184 Nm
Max. Wirkungsgrad	98 %
Verdrehsteifigkeit	12 Nm/arcmin
Produktgewicht	6000 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	120G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	140A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform