

Schalldämpfer U-1/8-BR

Teilenummer: 552423

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|------------------------------------|---|
| Einbaulage | beliebig |
| Betriebsdruck | 0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar |
| Durchfluss gegen Atmosphäre | 2050 l/min |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B1/B2-L |
| Schalldruckpegel | 77 dB(A) |
| Umgebungstemperatur | -10 °C...70 °C |
| Produktgewicht | 8 g |
| Pneumatischer Anschluss | G1/8 |
| Werkstoff Dämpfereinsatz | PE |
| Werkstoff Gehäuse | Aluminium-Druckguss |