

# Schalldämpfer U-1/4-BR

FESTO

Teilenummer: 552424



## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Durchfluss gegen Atmosphäre	3400 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geöelter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schalldruckpegel	77 dB(A)
Umgebungstemperatur	-10 °C...70 °C
Produktgewicht	17 g
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff Dämpfereinsatz	PE
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss