

Multipol-Steckdose NECA-S1G9-P9-MP3

Teilenummer: 552703

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Produktgewicht	60 g
Elektrischer Anschluss 1	Dose, Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, 9-polig
Betriebsspannungsbereich DC	21.6 V...26.4 V
Nennbetriebsspannung DC	24 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	1 A
Zulässiger Kabeldurchmesser	5 mm...10 mm
Anschlussquerschnitt	0.34 mm ² ...1 mm ²
Hinweis zum Anschlussquerschnitt	0,34-0,5 mm ² bei der Verwendung von Adernendhülsen
Schutzart	IP65 nach IEC 60529
Umgebungstemperatur	0 °C...50 °C
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	95 % nicht kondensierend
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt
Werkstoff Überwurfmutter	Messing
Werkstoff Schrauben	Stahl
Werkstoff Dichtungen	NBR