

# Lichtleiter SOOC-TB-P-M4-2-R15

Teilenummer: 552823

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                 |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                         |
| Messverfahren                      | Einweglichtschränke                  |
| Minimaler Objektdurchmesser        | 0.2 mm                               |
| Lichtleiter - Besonderheit         | Präzision                            |
| Reichweite                         | 120 mm                               |
| Umgebungstemperatur                | -55 °C...70 °C                       |
| Baugröße Kopf                      | M4                                   |
| Lichtleiterlänge                   | 2 m                                  |
| Min. Biegeradius                   | 15 mm                                |
| Max. Anziehdrehmoment              | 2 Nm                                 |
| Außen-Ø                            | 2.2 mm                               |
| Werkstoff Gehäuse                  | hochlegierter Stahl rostfrei         |
| Werkstoff Lichtleiter              | PE                                   |
| Schutzart                          | IP66                                 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-Zone III                   |