

Lichtleiter SOOC-DS-C-M4-2-R15

Teilenummer: 552842

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messverfahren	Reflexionslichttaster
Minimaler Objektdurchmesser	0.1 mm
Lichtleiter - Besonderheit	Coaxial
Reichweite	75 mm
Umgebungstemperatur	-55 °C...70 °C
Baugröße Kopf	M4
Lichtleiterlänge	2 m
Min. Biegeradius	15 mm
Max. Anziehdrehmoment	2 Nm
Außen-Ø	1.25 mm
Werkstoff Gehäuse	Messing, vernickelt
Werkstoff Lichtleiter	PE
Schutzart	IP66
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III