

Anschlussleiste MHJ9-PN16

Teilenummer: 553123

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	16 Ausführungen nach Kundenwunsch möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	390 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	nicht gefasst
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert