


Anschlussleiste MHJ9-P16

Teilenummer: 553125

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	16 Ausführungen nach Kundenwunsch möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Produktgewicht	428 g
Befestigungsart	mit Haltewinkel
Pneumatischer Anschluss 1	G1/2
Pneumatischer Anschluss 2	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung, eloxiert