

Faltenbalgbausatz DADB-V6-32-S251-300

Teilenummer: 553279

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	38 mm
Baugröße	32
Hubbereich	251 mm...300 mm
Kolbenstangenverlängerung	96 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg Bausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Produktgewicht	79 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei