

# Faltenbalgbausatz DADB-V6-63-S426-475

Teilenummer: 553347

FESTO



## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                       |
|------------------------------------|--------------------------------------------|
| Außen-Ø                            | 57 mm                                      |
| Baugröße                           | 63                                         |
| Hubbereich                         | 426 mm...475 mm                            |
| Kolbenstangenverlängerung          | 126 mm                                     |
| Bauform                            | rund                                       |
| Einbaulage                         | beliebig                                   |
| Konstruktiver Aufbau               | Faltenbalg Bausatz<br>mit gefasster Abluft |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung         |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B2-L                             |
| Medienbeständigkeit                | Stäube<br>Späne<br>Öle<br>Fette<br>Benzine |
| Schutzart                          | IP54                                       |
| Umgebungstemperatur                | -10 °C...80 °C                             |
| Produktgewicht                     | 202 g                                      |
| Befestigungsart                    | aufschiebbar<br>mit Gewindestift           |
| Pneumatischer Anschluss            | G1/4                                       |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                               |
| Werkstoff Adaptionsteile           | PA-verstärkt                               |
| Werkstoff Dichtungen               | NBR                                        |
| Werkstoff Faltenbalg               | NBR                                        |
| Werkstoff Gewindestifte            | hochlegierter Stahl rostfrei               |