

Faltenbalgbausatz DADB-V6-80-S51-125

Teilenummer: 553353

FESTO



Datenblatt

Merkmale	Wert
Außen-Ø	93 mm
Baugröße	80
Hubbereich	51 mm...125 mm
Kolbenstangenverlängerung	37 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg Bausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Produktgewicht	127 g
Befestigungsart	aufschiebbar mit Gewindestift
Pneumatischer Anschluss	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei