

Faltenbalgbausatz DADB-S1-40-S10-50

Teilenummer: 553461

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Außen-Ø	46 mm
Baugröße	40
Hubbereich	10 mm...50 mm
Kolbenstangenverlängerung	29 mm
Bauform	rund
Einbaulage	beliebig
Konstruktiver Aufbau	Faltenbalg Bausatz mit gefasster Abluft
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	3 - starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Metalle mit mehr als 5% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Medienbeständigkeit	Stäube Späne Öle Fette Benzine
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	-10 °C...80 °C
Produktgewicht	34 g
Befestigungsart	mit Gewindestift mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Adaptionsteile	PA-verstärkt
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Faltenbalg	NBR
Werkstoff Gewindestifte	hochlegierter Stahl rostfrei