


Gabellichtschanke SOOF-P-FL-ST-C30-P

Teilenummer: 553561

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	RCM Mark c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-EMV-Richtlinie nach EU-RoHS-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für EMV nach UK RoHS Vorschriften
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Messgröße	Position
Messprinzip	optoelektronisch
Messverfahren	Gabellichtschanke
Lichtart	rot
Minimaler Objektdurchmesser	0.5 mm
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Wiederholgenauigkeit	0.03 mm
Schaltausgang	PNP
Schaltelementfunktion	umschaltbar
Hysterese	0.25 mm
Max. Schaltfrequenz	2000 Hz
Max. Ausgangsstrom	100 mA
Kurzschlussfestigkeit	taktend
Betriebsspannungsbereich DC	10 V...30 V
Restwelligkeit	10 %
Leerlaufstrom	30 mA
Verpolungsschutz	für Betriebsspannungsanschlüsse
Elektrischer Anschluss	3-polig M8x1 Stecker
Baugröße	Gabel 30x35 mm
Gabelweite	30 mm
Produktgewicht	20 g
Werkstoff Gehäuse	PC
Schaltzustandsanzeige	LED gelb
Einstellmöglichkeiten	Teach-In

Merkmal	Wert
Schutzart	IP67
Isolationsspannung	500 V
Stoßspannungsfestigkeit	0.8 kV
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Verschmutzungsgrad	3